


# bride de moteur EAMF-A-64C-80G-S1

N° de pièce: 2843290

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	535 g
Code d'interface, moteur	80G
Code d'interface, carter de couplage	64C
Note sur la matière	Conforme RoHS