

servomoteur EMMS-AS-40-SK-LS-SR

N° de pièce: 1578611

FESTO

Sans réducteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-40 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP54
Conception arbre à clavette	DIN 6885 A 2 x 2 x 10
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Tension de service nominale CC	360 V
Tension DC nominale	360 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	4
Couple à l'arrêt	0,16 Nm
Couple nominal	0,14 Nm
Couple de crête	0,5 Nm
Vitesse de rotation nominale	9.000 1/min
Vitesse de rotation max.	23.040 1/min
Puissance nominale du moteur	135 W
Courant nominal moteur	0,83 A
Courant de crête	3,3 A
Constante de moteur	0,172 Nm/A
Tension constante, phase-phase	11 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	20,5 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	5,18 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	0,027 kgcm ²
Poids du produit	550 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	12 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	78 N
Codeur de position de rotor	Résolveur
Interface du capteur de position du rotor	SIN/COS signal analogique
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif
MTTF, sous-composant	80 ans, capteur de position du rotor
MTTFd, sous-composant	160 ans, capteur de position du rotor