

# vérin compact



## DMML-32- -P-A-S2

N° de pièce: 158608

FESTO

anti-rotation, pour la détection sans contact avec bagues  
d'amortissement élastiques en fin de course, nombreuses possibilités  
de fixation.

Autres courses sur demande. Uniquement disponible en courses  
standard de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 50 mm
Diamètre de piston	32 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Piston Tige de piston Tube profilé
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	Tige traversante
Anti-rotation/guidage	Tige de guidage avec étrier
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Couple de serrage de la fixation d'entraînement	9 Nm +10 %
Force théorique sous 6 bar	415 N
Force théorique sous 6 bar, au recul	415 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	415 N
Mode de fixation	au choix : à trou débouchant taraudé
Raccord pneumatique	G1/8
Matériau couvercle	Laiton
Matériau joints	TPE-U(PU)
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable