



Clapet anti-retour HGL-1/2-NPT

N° de pièce: 34880

FESTO

avec joint OL.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccord pneumatique 1	1/2 NPT
Raccord pneumatique 2	1/2 NPT
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	0 ... 1.600 l/min
Pression de service MPa	0,02 ... 1 MPa
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Pression de pilotage MPa	0,1 ... 1 MPa
Pression de commande	1 ... 10 bar
Pression de pilotage	14,5 ... 145 psi
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS