


bobine

VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

N° de pièce: 3536568

FESTO

pour système d'induit F10, raccordement de câbles métrique, 230 V DC et AC, enrobage, sécurité améliorée.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	230 V AC : 50/60 Hz, puissance 12 VA 230 V DC : 12 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
ATEX catégorie Gaz	II 2G
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex e mb II T4
ATEX catégorie Poussière	II 2D
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tD A21 IP65 T130°C
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Température ambiante antidéflagrante	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Certificat entité exposante	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Degré de protection	IP65
Poids du produit	580 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Matériau bobine	PA Acier