


# Boîtier de fin de course SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1

N° de pièce: 3998918

FESTO

pour signal de retour et contrôle de la position des vannes de process, qui seront utilisés avec des vérins oscillants pneumatiques, principe de mesure électromécanique.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	en angle
Selon la norme	EN 60947-5-1 ISO 5211
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	AEx d IIB T5 Gb Ex d IIB T5 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
Certification ATEX hors de l'UE	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III (CA) Class III (US) EPL Db (CA) EPL Db (US) EPL Gb (CA) EPL Gb (US)
Température ambiante antidéflagrante	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Certificat entité exposante	CSA 263311
Note sur la matière	Conforme RoHS
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	SIL 2
Principe de mesure	Mécanique/électrique pour capteurs de proximité
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Sortie TOR	avec contact
Fonction d'élément de commutation	Interrupteur va-et-vient, deux pôles
Courant de sortie max. CA	3 A
Courant de sortie max. CC	6 A
Plage de tension de service CA	0 ... 250 V
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Connexion électrique	14 pôles Borne à vis
Section nominale connectable du conducteur	0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Presse-étoupe	1/2 NPT
Mode de fixation	Sur flasque selon ISO 5211 Avec équerre de fixation
Connexion pour positionneur et capteur de position conforme à la norme	VDI/VDE 3845 taille AA 1
Position de montage	indifférent
Poids du produit	1.700 g

Caractéristique	Valeur
Couleur boîtier	argent
Matériau corps	Alu moulé sous pression, peint
Matériau joints	NBR
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable
Matériau équerre de fixation	Acier fortement allié inoxydable
Matériau pointeur	PC
Matériau anneau de retenue	Acier fortement allié inoxydable
Matériau disque	Acier fortement allié inoxydable
Indicateur de position	Jaune/rouge
Réglage de la plage, enregistrement de l'angle	0 ... 90 deg
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Degré de protection	IP67 NEMA 4/4X
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré d'encrassement	3