



distributeur pneumatique VL/O-3-PK-3X2

N° de pièce: 4245

FESTO

Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, ouvert
Débit nominal normal	100 l/min
Pression de service	0 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Diamètre nominal	2,5 mm
Temps de commutation Arrêt	50 ms
Temps de commutation Marche	12 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	180 g
Mode de fixation	sur embase sur cadre de montage à trou débouchant au choix :
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 4	PK-3
Raccord pneumatique 5	PK-3
Matériau embase	Laiton renforcé PPS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Plastique Zinc moulé sous pression