



# distributeur pneumatique

## VL-8-3/8-B

N° de pièce: 4802  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	8/2, monostable
Débit nominal normal	1.800 l/min
Pression de service	2 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort pneumatique
Diamètre nominal	9 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	vertical
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Alimentation en air de pilotage	interne
Affichage de la position de commutation	non
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification nécessaire
Température du fluide	-5 ... 40 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 4	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Information matière joints	NBR