

robinet à boisseau sphérique


VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-V15V16

N° de pièce: 4809123

FESTO

Acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal 21/2", bride de tête F0710, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo ne fabrique pas ce produit.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Conception | Robinet à boisseau sphérique 2 voies |
| Mode d'actionnement | mécanique |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fixation | Pose de conduites |
| Raccordement vanne | 2 1/2 NPT |
| Affichage de la position de commutation | Sens de la fente = sens d'écoulement |
| Plan de pose de flasque | F0710 |
| Diamètre intérieur | 63 mm |
| Largeur nominale DN | 65 |
| Fonction de distributeur | 2/2 |
| Sens d'écoulement | réversible |
| Pression nominale des distributeurs de process | 63 |
| Couple de démarrage à pression différentielle, pression nominale, distributeur de process PN | 79 Nm |
| Selon la norme | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| Moyen | Vapeur Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Gaz inertes Eau Fluides neutres |
| Température du fluide | -20 ... 200 °C |
| Débit Kv | 684 m3/h |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Matériau corps | Fonte d'acier |
| Référence matériau : boîtier | 1.4408 |
| Matériau joint de clapet | PTFE |
| Matériau joints | FPM PTFE |
| Matériau bille | Acier fortement allié inoxydable |
| Référence matériau : bille | 1.4401 |
| Matériau arbre | Acier fortement allié inoxydable |
| Référence matériau : arbre | 1.4401 |
| Poids du produit | 5.050 g |
| Agrément | CRN |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne sur les équipements sous pression |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |