


# câble de commande

## NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

N° de pièce: 5105646

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	SCSI
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	36
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	36
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, modèle	en angle
Connexion électrique 2, type de connexion	Barrette de fixation
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Borne à vis
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	36
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	36
Connexion électrique 2, type de fixation	sur rail symétrique
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1,5 A
Résistance aux tensions transitoires	0,5 kV
Longueur de câble	0,5 m
Caractéristique du câble	Standard
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 74 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 110 mm
Diamètre de câble	7,4 mm
Structure du câble	18x2x0,09
Section nominale de conducteur	0,09 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP20
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	1
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	noir
Matériau corps	PA PBT
Couleur boîtier	vert noir
Matériau gaine isolante	PVC