

# câble moteur


## NEBM-M40G8-E-10-Q10N-LE8

N° de pièce: 1750242

Produit de fin de série

pour EMMS-AS-190 avec CMMP-AS.

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M40x1,5
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	8
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	8
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	8
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	8
Plage de tension de service CC	0 ... 630 V
Note concernant la plage de tension de service CC	0 - 300 V pour 0,75 mm <sup>2</sup>
Plage de tension de service CA	0 ... 630 V
Note concernant la plage de tension de service CA	0 - 300 V pour 0,75 mm <sup>2</sup>
Intensité maximale admissible à 40 °C	22 A
Note concernant l'intensité maximale admissible à 40°C	12 A pour 0,75 mm <sup>2</sup>
Résistance aux tensions transitoires	4 kV
Note concernant la résistance aux tensions de choc	2,5 kV pour 0,75 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 70 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 140 mm
Diamètre de câble	14 mm
Structure du câble	4x2,5+2x(2x0,75) blindé
Section nominale de conducteur	0,75 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
Extrémités de conducteur	Cosse
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-50 ... 90 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 90 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	orange
Matériau gaine isolante	TPE-E