


Vérin cylindrique DSA4-4-P

N° de pièce: 176146

FESTO

avec culasse avant pour montage direct, culasse arrière avec raccord d'air perpendiculaire à l'axe du vérin.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Exemple de représentation



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 30 mm
Diamètre de piston	4 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	5,6 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	7,5 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	1,5 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	0,8 g
Poids de base à 0 mm de course	6 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	0,2 g
Raccord pneumatique	M2
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	HNBR NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable