

Vérin cylindrique DSAG-16- -PPV-S6

N° de pièce: 176290

FESTO

Culasse arrière avec axe fileté, avec joints résistant à une température maximale de 120 °C.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Exemple de
représentation



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Course | 1 ... 250 mm |
| Diamètre de piston | 16 mm |
| Amortissement | PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés |
| Pression de service | 1 ... 10 bar |
| Mode de fonctionnement | à double effet |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Température ambiante | -20 ... 120 °C |
| Longueur d'amortissement | 14 mm |
| Force théorique sous 6 bar, au recul | 103,7 N |
| Force théorique sous 6 bar, à l'avance | 120,6 N |
| Masse en mouvement à 0 mm de course | 35 g |
| Poids supplémentaire par 10 mm de course | 4,9 g |
| Poids de base à 0 mm de course | 56 g |
| Masse supplémentaire par 10 mm de course | 2,2 g |
| Raccord pneumatique | M5 |
| Information matière couvercle | Alliage d'aluminium |
| Information matière joints | FPM |
| Information matière corps | Acier fortement allié inoxydable |
| Information matière tige de piston | Acier fortement allié inoxydable |