

combinaison de détendeurs LRB-3/8-D-O-K2-MIDI



N° de pièce: 528958

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec kit d'assemblage, embase et équerres de fixation, bloc de 2,3,4 ou 5 détendeurs, sans manomètre.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane à commande directe à alimentation traversante
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire
Affichage de pression	Préparé pour G1/4
Pression de service	1 ... 16 bar
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Hystérésis de pression max.	0,2 bar
Débit nominal normal	3.200 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.950 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Matériau embase	Zinc moulé sous pression
Matériau élément de commande	PA
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Zinc moulé sous pression