



Vérin roto-linéaire

DSL-25- -270-P-S2-FF-KF

N° de pièce: 177227

FESTO

pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°.



Exemple de représentation

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Angle d'amortissement	1,9 deg
Plage de réglage angle d'oscillation	270 deg
Course	10 ... 100 mm
Diamètre de piston	25 mm
Angle d'oscillation	272 deg
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Réglage fin	5 deg
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Palette oscillante
Détection de position	pour capteurs inductifs pour capteurs de proximité
Variantes	S2 : tige de piston traversante
Anti-rotation/guidage	à guidage à billes
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Vitesse d'impact max.	500 mm/s
Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar	2 Hz
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	5 mm
Couple sous 6 bar	5 Nm
Force théorique sous 6 bar, au recul	173,5 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	248 N
Moment d'inertie admissible	0,00011 kgm ²
Poids supplémentaire par 10 mm de course	67 g
Poids de base à 0 mm de course	1.650 g
Poids du produit	1.650 g
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T fileté au choix :
Raccord pneumatique	M5
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium anodisé
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé lisse
Information matière tige de piston	Acier traité