


Moteur pas-à-pas MTR-ST-87-48S-AB

N° de pièce: 530066

FESTO

Sans réducteur, avec frein.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Tension de service DC frein	24 V
Classe d'isolement	B
Puissance absorbée frein	9 W
Tension DC nominale	48 V
Courant nominal moteur	4,7 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	45 - 80 %
Degré de protection	IP54
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie total de la prise de force	4,05 kgcm ²
Couple de maintien frein	1,4 Nm
Couple de maintien moteur	6,47 Nm
Moment d'inertie du frein	0,1 kgcm ²
Moment d'inertie du rotor	4 kgcm ²
Charge axiale admissible sur l'arbre	50 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	130 N
Poids du produit	5.000 g
Connectique électrique	Connecteur mâle