

Module de dérivation MS6N-FRM-1/2-Y-Z

N° de pièce: 531975

FESTO

avec manoccontact sans affichage, sens de passage de droite à droite.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conception	Module de dérivation
Pression de service	0 ... 12 bar
Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2	13.000 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le haut	6.700 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le bas	8.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	778 g
Raccord pneumatique 1	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 2	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 3	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 4	NPT1/2-14
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression