


# combinaison d'unités de conditionnement MSB6N

N° de pièce: 532307

FESTO

Avec taraudage NPT



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Mode d'actionnement	électrique manuel pneumatique
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	0,01 ... 40 µm
Conception	Module de dérivation Filtre à charbon actif Détendeur avec manomètre Mise sous pression et soupape d'échappement Distributeur de mise en pression progressive Capteur de débit Distributeur de mise en circuit Filtre à fibres Filtre-détendeur avec manomètre Filtre-détendeur sans manomètre Déshydrateur à membrane Lubrificateur proportionnel standard Filtre fritté à séparateur centrifuge Séparateur d'eau Manodétendeur réglable électriquement Détendeur à membrane de précision, piloté
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire à reflux
Protection de cuve	Cage de protection en plastique intégré dans la cuve métallique
Affichage de pression différentielle	Voyant avec capteur de pression
Affichage de pression	avec capteur de pression avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 20 bar
Plage de réglage de pression	0,3 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.700 ... 4.800 l/min
Caractéristiques de bobine	110 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3 VA, puissance de maintien 2,4 VA 230 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3 VA, puissance de maintien 2,4 VA 24 V DC : 1,5 W 24 V DC : 1,8 W
Agrément	c UL us - Recognized (OL)

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Mode de fixation	avec accessoires
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	PC