


vérin à tirant CRDNGS-5"- -PPV-A-S6

N° de pièce: 185420

FESTO

inoxydable,
selon ISO 15552, NF E 49 003.1 et UNI 10 290, pour détection sans
contact. Avec amortissement de fin de course réglable des deux côtés.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	2.000 mm
Diamètre de piston	5"
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Extrémité de tige de piston	Filetage
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	6.881 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	7.363 N
Raccord pneumatique	1/2 NPT
Matériau couvercle	Fonte d'acier
Matériau joints	FPM
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable