


pince à serrage parallèle HGPP-20-A-G1

N° de pièce: 187874

FESTO

Précis, pour la détection de position via un capteur à effet Hall ou des capteurs inductifs. Avec effet de ressort de sécurité ouvrant ...-G1.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	20
Course par mors de pince	7,5 mm
Précision d'échange max.	0,1 mm
Répétitivité pince	$\leq 0,02$ mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de préhension	Parallèle
Sécurité de préhension	A l'ouverture
Conception	Pignon/crémaillère
Détection de position	pour capteur Hall pour capteurs inductifs
Pression de service	5 ... 8 bar
Fréquence de fonctionnement max. de la pince	4 Hz
Temps d'ouverture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	45 ms
Temps de fermeture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	92 ms
Masse maxi par doigt de pince externe	200 g
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force max. au niveau du mors de pince Fz statique	220 N
Moment max. au niveau du mors de pince Mx statique	14 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince My statique	14 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince Mz statique	14 Nm
Poids du produit	611 g
Mode de fixation	tarauté
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau capuchon d'obturation	POM
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau mors de pince	Alliage d'aluminium corroyé, nickelé