



détecteur à réflexion SOEG-RT-Q20-PP-K-2L-TI

N° de pièce: 537732
Produit de fin de série

FESTO

Parallélépipédique.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2020. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme | parallélépipédique |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Agrément | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Grandeur mesurée | Position |
| Principe de mesure | optoélectronique |
| Méthode de mesure | Capteur à réflexion |
| Type de lumière | rouge |
| Tache de lumière max. | 12x12 mm pour une distance de détection de 160 mm |
| Portée | 10 ... 300 mm |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C |
| Sortie TOR | PNP |
| Fonction d'élément de commutation | commutable |
| Fréquence de commutation max. | 1.000 Hz |
| Courant de sortie max. | 100 mA |
| Chute de tension | ≤ 2,4 V |
| Résistance aux courts-circuits | cyclique |
| Plage de tension de service CC | 10 ... 30 V |
| Ondulation résiduelle | 10 % |
| Courant à vide | 35 mA |
| Protection contre les inversions de polarité | pour toutes les connexions électriques |
| Connexion électrique | Câble à 4 conducteurs |
| Longueur de câble | 2 m |
| Matériau gaine du câble | TPE-U(PUR) |
| Taille | 20x32x12 mm |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Poids du produit | 36 g |
| Matériau corps | ABS |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Affichage de réserve de fonctionnement | LED verte |
| Possibilités de réglage | Teach-In Teach-In et connexion électrique |
| Plage de réglage limite inférieure | 10 mm |
| Plage de réglage limite supérieure | 300 mm |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 60 °C |
| Degré de protection | IP67 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |