

vacuomètre VAM-63-V1/9-R1/4-EN

N° de pièce: 537814

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille nominale manomètre	63
Position du raccord	Face arrière centrée
Selon la norme	DIN EN 837-1
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Plage d'affichage [bar]	-1 ... 9 bar
Plage d'affichage	0 ... 130 psi
Plage d'affichage	-30 ... 0 inHg
cadran gradué	Double échelle bar (externe) inch hg (interne)/psi (interne)
Pression de service	-1 ... 9 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Facteur de charge permanente	0,75
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	83 g
Classe de précision de mesure	2,5
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique	R1/4
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	ABS
Matériau hublot de contrôle	PS