


Connexion de la partie électrique CPV10-GE-CS02-8

N° de pièce: 546194

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Extension de segment CP	oui 32 entrées 32 sorties
Interface de bus de terrain	- Sub-D, 9-pin, socket
Diagnostic spécifique à l'appareil	par le diagnostic se basant sur l'appareil (DPV0) Module manquant sur extension de segment CP Court-circuit/surcharge sorties Sous-tension sorties Sous-tension alimentation capteur Sous-tension distributeurs
Types de communication	Communication cyclique
Nombre maximal de bobines avec extension de segment	48
Nombre maximal de bobines	16
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Vitesse de transmission	187,5 kBaud
Plage de tension de service CC	20,4 ... 26,4 V
Nombre maximal de sorties	16 bobines de distributeur et 32 sorties 48 bobines de distributeur
Nombre maximal d'entrées	32
Tension de service nominale CC	24 V
Autonomie en cas de coupure de courant	10 ms
Protocole	ABB CS31
Ondulation résiduelle	4 Vss
Consommation de courant à la tension de service nominale charge	Selon le type de distributeur
Consommation de courant à la tension de service nominale	Electronique : <= 100 mA Alimentation du capteur : selon le capteur
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Plage d'adressage	1 ... 125 Paramétrage par module commutateur
Séparation galvanique de l'interface de bus de terrain	Optocoupleur
Affichage LED spécifique au bus	BUS : Erreur de communication et de configuration
Affichage LED spécifique au produit	12/14 : Etat de commutation des distributeurs POWER : Tension de service électronique et alimentation de la puissance
Information matière couvercle	renforcé PA
Information matière joints	CR NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Note sur la matière	Conforme RoHS