


câble à connecteur femelle KMEB-3-24-5-LED

N° de pièce: 547269

FESTO

pour électrodistributeurs VUVB avec bobines 24 V.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Indication de l'état du signal	LED jaune
Position de montage	indifférent
Poids du produit	230 g
Connexion électrique 1	Connecteur, selon EN 175301-803, type C
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	coudé
Raccord électrique 1, note concernant le départ de câble	90°
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 1, type de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	2
Tension de service nominale CC	24 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	Standard
Diamètre de câble	5,2 mm
Structure du câble	2x0,75
Extrémités de conducteur	Cosse
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PC
Matériau joints	NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté