


servomoteur EMMS-AS-40-M-LS-TMB

N° de pièce: 550109

FESTO

Sans réducteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Conforme à la norme	IEC 60034
Classe d'isolement	F
Classe de fonctionnement selon EN 60034-1	S1
Surveillance de la température	Résistance CTP
Degré de protection	IP54
Connectique électrique	Connecteur mâle
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Tension DC nominale	360 V
Type de capteur de bobine	En étoile interne
Nombre de paires de pôles	4
Couple à l'arrêt	0,26 Nm
Couple nominal	0,22 Nm
Couple de crête	1 Nm
Vitesse de rotation nominale	10.300 1/min
Vitesse de rotation max.	11.520 1/min
Puissance nominale du moteur	232 W
Courant nominal moteur	0,63 A
Courant de crête	3,3 A
Constante de moteur	0,344 Nm/A
Tension constante, phase-phase	22,1 mVmin
Résistance de la bobine phase-phase	31 Ohm
Inductance de la bobine phase-phase	10,4 mH
Moment d'inertie total de la prise de force	0,055 kgcm ²
Poids du produit	1.050 g
Charge axiale admissible sur l'arbre	12 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	82 N
Codeur de position de rotor	Codeur multi-tours absolu
Interface du capteur de position du rotor	EnDat 22
Principe de mesure du capteur de position du rotor	inductif
Déclenchement de l'encodeur de position du rotor	19 Bit
Couple de maintien frein	0,4 Nm
Tension de service DC frein	24 V
Puissance absorbée frein	6,2 W
Moment d'inertie du frein	0,01 kgcm ²
Cycles de commutation, frein de maintien	5 millions de cycles (sans travail de friction)
MTTF, sous-composant	76 ans, capteur de position du rotor 4469 ans, frein de maintien
MTTFd, sous-composant	152 ans, capteur de position du rotor