

carter d'accouplement EAMK-A-D40-44A/C

N° de pièce: 552157

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	216 g
Code d'interface, actionneur	D40A D40B D40C
Code d'interface, carter de couplage	44A 44C
Note sur la matière	Conforme RoHS