



accumulateur VZS-20-B

N° de pièce: 192161

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	20 l
Position de montage	Purgeur de condensats vers le bas
Conforme à la norme	EN 286-1
Pression de service MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pression de service	-0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements sous pression simples
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] Azote
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 100 °C
Température ambiante	-10 ... 100 °C
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	130 Nm
Couple de serrage max. du purgeur de condensats	27 Nm
Poids du produit	9.000 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de purge de condensat	G3/8
Raccord pneumatique	G1
Matériau accumulateur pneumatique	Acier revêtu poudre époxy