


# distributeur de mise en pression progressive

## VABF-S6-1-P5A4

N° de pièce: 557297

FESTO



Exemple de représentation

## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Résistance aux vibrations	Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Selon la norme	ISO 5599-2
Mode d'actionnement	électrique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable Réinitialisation automatique par signal de commande électrique
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Type de commande	piloté
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Fonction de distributeur	Fonction de mise sous pression
Remarque sur la dynamisation forcée	fréquence de commutation min. 1/mois
Pression de service	2 ... 12 bar
Préréglage pression de commutation	4 bar
Débit nominal normal, mise sous pression	3.000 l/min
Débit nominal normal, mise à l'échappement	3.300 l/min
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Connexion électrique	Connecteur mâle Parallélépipédique à EN 175301-803 Forme C
Mode de fixation	sur embase
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	Embase taille 1 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 1	Embase taille 1 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 2	Embase taille 1 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 3	Embase taille 1 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 4	Embase taille 1 selon ISO 5599-2
Raccord pneumatique 5	Embase taille 1 selon ISO 5599-2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	HNBR NBR
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matériau vis	Acier zingué