

# manodétendeur LRS-3/4-D-O-MIDI

N° de pièce: 194652

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec tête de détendeur verrouillable, pression de travail 12 bar.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Taille  | Midi   |
| Série   | D  |
| Sécurité d'actionnement                       | Bouton à serrure intégrée  |
| Position de montage                           | indifférent  |
| Conception                                    | Détendeur à membrane à commande directe  |
| Fonction de détendeur                         | Pression de sortie constante<br>à compensation de pression primaire<br>avec échappement secondaire |
| Affichage de pression                         | Préparé pour G1/4  |
| Pression de service                           | 0 ... 16 bar   |
| Plage de réglage de pression                  | 0,5 ... 12 bar   |
| Hystérésis de pression max.                   | 0,2 bar  |
| Débit nominal normal                          | 3.500 l/min  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)           |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens   |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe de pureté de l'air en sortie           | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes   |
| Température du fluide                         | -10 ... 60 °C  |
| Température ambiante                          | -10 ... 60 °C  |
| Poids du produit                              | 1.180 g  |
| Mode de fixation                              | Montage sur face avant<br>Pose de conduites<br>avec accessoires                                    |
| Raccord pneumatique 1                         | G3/4   |
| Raccord pneumatique 2                         | G3/4   |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |
| Matériau embase                               | Zinc moulé sous pression   |
| Matériau joints                               | NBR  |
| Matériau corps                                | Zinc moulé sous pression   |