

module d'entrée CPX-4DE

N° de pièce: 195752

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX, 4 entrées numériques



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	(y compris module d'interconnexion et technique de raccordement) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Poids du produit	39 g
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	selon le bloc de connexion
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA PC
Affichage a LED	1 diagnostic général 4 état du canal
Diagnostic	Court-circuit/surcharge par canal
Paramétrage	Temporisation anti-rebond à l'entrée Temps de prolongation des signaux Réaction après court-circuit Surveillance module
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Consommation interne a la tension de service	Typ. 15 mA
Nombre d'entrées	4
Caractéristique entrées	IEC1131-T2
Niveau de commutation	Signal 0 : ≤ 5 V Signal 1 : ≥ 11 V
Logique de commutation des entrées	PNP (à commutation positive)
Temps 'antirebond' à l'entrée	30 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms paramétrables)
Entrées max. de courant résiduel par module	0,7 A
Séparation de potentiel canal-canal	non
Séparation de potentiel canal - bus interne	non
Protection par fusibles (court-circuit)	Fusible électronique interne par module