


# unité de translation SLM-32- -KF-A

N° de pièce: 32785

FESTO

Les pions et douilles de centrage sont compris dans la fourniture de l'unité de translation. Le capteur de vérin SIEN-... peut être commandé via le système modulaire ou sur référence PV, PH, NV, NH. Commande également possible comme rechange.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course	10 ... 1.500 mm
Diamètre de piston	32 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés YSR: Amortisseur, amortissement dur
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Détection de position	pour capteurs de proximité pour capteurs inductifs
Variantes	Version de base Tige de guidage creuse Tige de guidage creuse et plaque de dérivation
Pression de service MPa	0,7 MPa
Pression de service	7 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	483 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	483 N
Masse en mouvement	3.150 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	55 g
Poids de base à 0 mm de course	6.400 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	55 g
Raccord pneumatique	G1/8
Matériau couvercle	Aluminium
Matériau joints	PA TPE-U(PU)
Matériau corps	Aluminium