


# bloc de commande CPX-CEC

N° de pièce: 567346

FESTO

Contrôleur modulaire, Codesys V2.3, Ethernet, interfaces série.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Protocole	CODESYS Level 2 EasyIP Modbus TCP TCP/IP
Dimensions (l x L x h)	50 mm x 107 mm x 55 mm
Poids du produit	155 g
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Degré de protection	IP65 IP67
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA PC
Affichage LED spécifique au produit	ERR : Erreur de temps d'exécution API M: Modify/Forçage activé PL : alimentation de charge PS : alimentation de l'électronique, alimentation des capteurs RUN : état API SF : erreur système STOP : état API
Affichage LED spécifique au bus	TP: Link/Traffic
Diagnostic spécifique à l'appareil	Diagnostic orienté sur canal et module Sous-tension/court-circuit modules Mémoire de diagnostic
Éléments de commande	Sélecteur de RUN/Stop
Paramétrage adresse IP	DHCP Via CoDeSys via MMI
Interface Ethernet	RJ 45 (femelle, 8 pôles)
Ethernet, nombre	1
Ethernet, protocoles supportés	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Ethernet, connecteur	RJ45 Connecteur femelle à 8 pôles
Ethernet, vitesse de transfert des données	10/100 Mbit/s
Paramétrage	CODESYS V2.3
Vitesse de transmission	10/100 bit/s selon IEEE 802.3 (10BaseT) et 802.3u (100BaseTx)
Aide à la configuration	CODESYS V2.3
Fonctions additionnelles	Fonctions de diagnostic Fonction de communication RS232

Caractéristique	Valeur
Données CPU	32 MB Flash 32 MB RAM Processeur 400 MHz
Tension de service nominale CC	24 V
Tension de service nominale CC tension de charge	sans pneumatique : 18 ... 30V 24 V avec pneumatique de type Midi/Maxi : 21,6 ... 26,4V avec pneumatique de type CPA : 20,4 ... 26,4V avec pneumatique de type MPA : 18 ... 30V
Consommation interne a la tension de service	Typiquement 85 mA
Autonomie en cas de coupure de courant	10 ms
Interface de données	Interface RS232 Sub-D 9 pôles, femelle 9,6 ... 230,4 kBit/s à séparation galvanique
Programmation, langue d'utilisation	DE, EN
Langage de programmation	selon CEI 61131-3 Schéma à contacts (CONT) Liste d'instruction (LIST) Texte structuré Schéma fonctionnel Langage séquentiel en supplément CFC
Programmation, prise en charge de la gestion des fichiers	oui
Logiciel de programmation	CODESYS provided by Festo V2.3
Mémoire de programme	Programme utilisateur 4 MB
Temps de traitement	Env. 200 µs / 1 k instruction
Blocs fonctionnels	Lire diagnostic du module CPX Résultat de diagnostic CPX Copier le diagnostic CPX et autres
Mémento	Données rémanentes 30 kB Mémoire de données globale 8 MB Concept de variables CoDeSys