



# pince à serrage parallèle HGPL-25-60-A

N° de pièce: 567823  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Course par mors de pince	60 mm
Précision d'échange max.	< 0,2 mm
Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay	< 0,2 deg
Jeu max. des mors de pince Sz	< 0,05 mm
Symétrie de rotation	<= 0,2 mm
Répétitivité pince	< 0,03 mm
Nombre de mors de pince	2
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de préhension	Parallèle
Conception	Double piston Guidage Piston tiroir Forme en T Pignon/crémaillère
Détection de position	pour capteurs de proximité
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture	412 N
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture	512 N
Pression de service	3 ... 8 bar
Fréquence de fonctionnement max. de la pince	< 1 Hz
Temps d'ouverture min. sous 6 bar	370 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar	370 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force de préhension par mors à 6 bar, à l'ouverture	206 N
Force de préhension par mors à 6 bar, à la fermeture	256 N
Moment d'inertie	39,95 kgcm <sup>2</sup>
Force max. au niveau du mors de pince Fz statique	1.500 N
Moment max. au niveau du mors de pince Mx statique	100 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince My statique	60 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince Mz statique	70 Nm
Périodicité de graissage des éléments de guidage	5 Mio SP
Masse maxi par doigt de pince externe	250 g
Poids du produit	1.780 g
Mode de fixation	Tarudage et douille de centrage avec trou débouchant et douille de centrage
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matière corps	Aluminium anodisé lisse
Information matière mors de pince	Acier trempé