

tuyau plastique

PUN-H-1/4-GE-150-CB

N° de pièce: 567972

FESTO

agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur Inch | 1/4 |
| Rayon de courbure important pour le débit | 0,085 ft |
| Rayon de courbure min. | 0,032 ft |
| Instructions d'utilisation | TPE-U Ether basiert |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains |
| Pression de service en fonction de la température | -14,4 ... 145 Psi |
| Remarque concernant la pression de service | Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) |
| Test de résistance au feu du matériau | UL94 HB |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classification RSBP selon CD-0033 | F1a |
| Classe de salle blanche | Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé. |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -31 ... 145 °F |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,23 oz/ft |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 1/4" |
| Couleur | jaune |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |