



# fiche NECU-S-M12G4-P1-IS

N° de pièce: 570953

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Fréquence de connexion	50
Position de montage	indifférent
Poids du produit	17 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis, surplat 18 à six pans et moletage longitudinal
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Presse-étoupe	Pg7
Diamètre de câble admissible	4 ... 6 mm
Section de raccordement	0,75 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Matériau corps	PA
Matériau écrou-raccord	PA
Matériau contacts à fiche	Laiton Bronze blanc, revêtu