



distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18

N° de pièce: 573832

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Mode d'actionnement	pneumatique
Taille de distributeur	14 mm
Débit nominal normal	780 l/min
Pression de service	2,5 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort pneumatique
Dimension modulaire	16 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	réversible avec restrictions
Chevauchement	recouvrement positif
Pression de commande	2,5 ... 10 bar
Compatible vide	non
Temps de commutation Arrêt	22 ms
Temps de commutation Marche	12 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	75 g
Mode de fixation	sur barrette PR à trou débouchant au choix :
Raccord de pilotage 12	M5
Raccord de pilotage 14	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	HNBR NBR
Matériau corps	Aluminium anodisé