



distributeur temporisateur VZO-3-PK-3

N° de pièce: 5754

FESTO

ouvert au repos, sur embase 2n avec raccord cannelé pour tuyau DN 3.
Le raccordement d'un volume additionnel permet d'obtenir des durées de temporisation plus longues.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Mode d'actionnement	pneumatique
Conception	Soupape à siège avec ressort de rappel
Chevauchement	recouvrement négatif
Remarque sur la dynamisation forcée	Fréquence de commutation au moins une fois par semaine
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Débit nominal normal	60 l/min
Temps de retard réglable	0,25 ... 5 s
Durée de pause pour rappel	≥ 50 ms
Répétitivité temporisation	± 0,5 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	150 g
Mode de fixation	Montage sur face avant sur cadre de montage au choix :
Raccord pneumatique	PK-3
Matériau corps	Zinc moulé sous pression