

raccord rapide CK-1/4-PK-9-KU

N° de pièce: 6258

FESTO

Filetage avec lèvres d'étanchéité, version polymères



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,3 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Lèvre d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Forme	Forme droite
Taille du bidon	10
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à max. 50 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	5,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou
Matériau écrou-raccord	POM
Matériau tourillon vissé	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS