

capteur de pression SPAB-P10R-N18-PB-L1

N° de pièce: 8000065

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Capteur de pression piézorésistif avec affichage
Plage de mesure de la pression valeur initiale	0 bar
Plage de mesure de la pression valeur finale	10 bar
Plage de surcharge	15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Sortie TOR	PNP
Fonction de commutation	programmable
Fonction d'élément de commutation	commutable
Répétabilité de la sortie de commutation en ± %FS	0,2 %FS
Courant de sortie max.	100 mA
Sortie analogique	4 - 20 mA 1 - 5 V
Précision de la sortie analogique, point zéro en ± % de l'échelle	5 %FS
Précision de la sortie analogique, marge en ± % de l'échelle	5 %FS
Répétabilité de la sortie analogique en ± %FS	0,2 %FS
Précision de l'affichage sur l'échelle	2 %FS
Résistance aux courts-circuits	oui
Plage de tension de service CC	12 ... 24 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique	Connecteur mâle Parallélépipédique à 4 pôles
Mode de fixation	au choix : vissable avec accessoires
Raccord pneumatique	Filetage NPT1/8-27 Tarudage M5
Poids du produit	45 g
Information matière corps	renfort ABS renforcé PBT
Type d'affichage	LCD lumineux multicolore
Unité(s) représentable(s)	MPa bar kPa kgf/cm ² psi
Témoin d'état de commutation	LCD jaune
Possibilités de réglage	Teach-In

Caractéristique	Valeur
	via écran et touches
Protection contre les manipulations	PIN-Code
Plage de réglage des seuils	0 ... 100 %
Plage de réglage de l'hystérésis	0 ... 90 %
Degré de protection	IP40
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens