



# répartiteur NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

N° de pièce: 8005311

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104
Conception	Répartiteur en Y sans câble
Type de répartiteur	2 en 1
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Mode de fixation	avec trou débouchant pour vis M2 avec accessoires
Poids du produit	20 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté commande
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	4
Connexion électrique 2, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 2, modèle	rond
Connexion électrique 2, type de connexion	2x Connecteur
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	M8x1, codage A selon EN 61076-2-104
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	3
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	3
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	3 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Degré de protection	IP65 IP68 IP69K
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Remarque sur la température ambiante	-10 - 40 °C en cas de fixation par trou débouchant
Température de stockage	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS Exempt d'halogènes exempt d'ester phosphorique
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	PC TPE-U(PUR)
Couleur boîtier	noir
Matériau écrou-raccord	Laiton nickelé
Matériau joints	NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre doré
Matériau douille fileté	Laiton nickelé