

Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:H3N3M1-WP

N° de pièce: 530218

FESTO

Comprenant filtre, détendeur, lubrificateur, plaque de fixation murale.
Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre,
cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge
de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage avec accessoires, verrouillable
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Détendeur avec manomètre Filtre standard Lubrificateur standard à pulvérisation
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service	1,5 ... 18 bar
Plage de réglage de pression	1 ... 12 bar
Débit nominal normal	4.400 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [:-:4] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	2.000 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC