

axe à vis à billes ELGC-BS-KF-80-600-16P

N° de pièce: 8061503

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course de travail	600 mm
Taille	80
Réserve de course	0 mm
Jeu axial	0,15 mm
Diamètre de la vis	16 mm
Pas de la vis	16 mm/U
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe linéaire électromécanique avec vis et guidage à recirculation à billes
Type de moteur	Moteur pas-à-pas Servomoteur
Type de vis	Vis à billes
Détection de position	pour capteurs de proximité pour capteurs inductifs
Accélération max.	15 m/s ²
Vitesse de rotation max.	3.750 1/min
Vitesse max.	1 m/s
Répétitivité	±0,01 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Classe de salle blanche	Classe ISO 7
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Energie d'impact en fin de course	2 mJ
Note sur l'énergie d'impact au niveau des fins de course	A la vitesse maximale de la course de référence de 0,01 m/s
Moments d'inertie de surface 2e degré ly	1.370E+03 mm ⁴
Moments d'inertie de surface 2e degré lz	1.660E+03 mm ⁴
Couple de marche à vide à la vitesse de positionnement maximale	0,396 Nm
Couple de marche à vide à la vitesse de positionnement minimale	0,095 Nm
Force max. Fy	900 N
Force max. Fz	2.700 N
Fy pour le calcul de guidage pour une durée de vie de 5 000 km ou 5 millions de cycles	5.543 N
Fz pour le calcul de guidage pour une durée de vie de 5 000 km ou 5 millions de cycles	5.543 N
Fy pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	20.400 N
Fz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	20.400 N
Moment max. Mx	59,8 Nm
Moment max. My	56,2 Nm
Moment max. Mz	56,2 Nm
Mx pour le calcul de guidage pour une durée de vie de 5 000 km ou 5 millions de cycles	59,8 Nm

Caractéristique	Valeur
My pour le calcul de guidage pour une durée de vie de 5 000 km ou 5 millions de cycles	56,2 Nm
Mz pour le calcul de guidage pour une durée de vie de 5 000 km ou 5 millions de cycles	56,2 Nm
Mx pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	220 Nm
My pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	207 Nm
Mz pour une durée de vie théorique de 100 km (uniquement du point de vue du guidage)	207 Nm
Distance entre la surface du chariot et le centre du guidage	72,5 mm
Force radiale max. au niveau de l'arbre moteur	500 N
Poussée max. Fx	350 N
Moment d'inertie de torsion It	90,5E+03 mm ⁴
Moment d'inertie JH par mètre de course	0,35257 kgcm ²
Moment d'inertie JL par kg de charge utile	0,064846 kgcm ²
Moment d'inertie JO	0,07856 kgcm ²
Constante d'avance	16 mm/U
Intervalle de maintenance	Lubrification à vie
Masse en mouvement	978 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	88 g
Fléchissement dynamique (charge en mouvement)	0,05% de la longueur de l'axe, maximum 0,5 mm
Fléchissement statique (charge immobile)	0,1 % de la longueur de l'axe
Code d'interface, actionneur	T46
Matériau culasse arrière	Alu moulé sous pression, peint
Matériau profilé	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bande protectrice	Acier fortement allié inoxydable
Matériau capot de l'actionneur	Alu moulé sous pression, peint
Matériau guidage du chariot	Acier
Matériau rail de guidage	Acier
Matériau chariot	Aluminium moulé sous pression
Matériau écrou de broche	Acier
Matériau broche	Acier