


distributeur de mise en circuit MS12N-EM

N° de pièce: 535036

FESTO

Avec taraudage NPT



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Conception	Piston tiroir
Mode d'actionnement	manuel
Fonction d'échappement	non réglable
Type de commande	direct
Fonction de distributeur	3/2 bistable
Pression de service	0 ... 20 bar
Débit nominal normal	25.000 ... 32.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférent
Sens d'écoulement	irréversible
Poids du produit	3.900 g
Raccord pneumatique 3	G1
Alimentation en air de pilotage	interne
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression