



amortisseur DYSS-G8-2-4-Y1F

N° de pièce: 8073911

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	2
Course	4 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0,5 m/s
Temps de rappel court	0,5 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Longueur d'amortissement	4 mm
Force d'impact max.	60 N
Couple de serrage max.	0,5 Nm
Energie max. absorbée par course	0,1 J
Energie max. absorbée par heure	270 J
Energie résiduelle max.	0,003 J
Force de rappel	0,7 N
Poids du produit	3,9 g
Mode de fixation	avec douilles filetées
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié
Matériau tige de piston	Acier fortement allié