


robinet à boisseau sphérique

VZBF-4-P1-20-D-2-F1012-M-V15V15

N° de pièce: 8097475

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Robinet à boisseau sphérique 2 voies
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Flasque conforme à ANSI B16.5 classe 150
Affichage de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose de flasque	F1012
Diamètre intérieur	98 mm
Largeur nominale DN	100
Fonction de distributeur	2/2
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	20
Couple de démarrage à pression différentielle, pression nominale, distributeur de process PN	130 Nm
Selon la norme	ANSI B16.5 classe 150 ISO 5211
Moyen	Vapeur Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] Gaz inertes Eau Fluides neutres
Température du fluide	-20 ... 200 °C
Débit Kv	453,8 m3/h
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau corps	Fonte d'acier
Référence matériau : boîtier	1.4408
Matériau joint de clapet	PTFE PTFE, modifié
Matériau joints	FPM Graphite PCTFE PTFE
Matériau bille	Fonte d'acier
Référence matériau : bille	1.4408
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4401
Poids du produit	29.000 g
Agrément	API607 CRN
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements sous pression
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts