


# raccord enfichable en T NPQE-LQ-M5-Q6-P10

N° de pièce: 8113068

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique  | Valeur  |
|--|---|
| Taille   | Mini  |
| Diamètre nominal                                       | 2,2 mm  |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté             | Bague d'étanchéité  |
| Position de montage                                    | indifférent   |
| Forme  | Forme coudée, raccord instantané supplémentaire, longitudinal |
| Taille du bidon  | 10  |
| Conception   | Principe push-pull  |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 0,8 MPa  |
| Pression de service plage de température complète      | -0,95 ... 8 bar   |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 116 psi   |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage          | Fonctionnement avec lubrification possible                    |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                | 1 - Faibles effets de corrosion                               |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-Zone III  |
| Classe de salle blanche                                | Classe ISO 4  |
| Température ambiante                                   | -5 ... 60 °C  |
| Couple de serrage nominal                              | 0,8 Nm  |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal            | ± 5 %   |
| Poids du produit                                       | 5,83 g  |
| Mode de fixation                                       | Six pans extérieurs SW8                                       |
| Raccord pneumatique 1                                  | Filetage M5   |
| Raccord pneumatique 2                                  | Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm                         |
| Couleur de la bague de déverrouillage                  | bleu  |
| Note sur la matière                                    | Conforme RoHS   |
| Matériau corps   | Laiton nickelé<br>PBT   |
| Matériau joint fileté                                  | NBR   |
| Matériau bague de démontage                            | POM   |
| Matériau joint torique                                 | NBR   |
| Matériau joint de tuyau                                | NBR   |
| Matériau collier de serrage                            | Acier inoxydable  |