



# manodétendeur LR-1/8-F

N° de pièce: 552420

FESTO

sans manomètre, pour montage en face avant, pression de service jusqu'à 12 bars.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane à alimentation traversante
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante à compensation de pression primaire avec échappement secondaire
Affichage de pression	Préparé pour G1/8
Plage de réglage de pression	0,5 ... 12 bar
Pression d'entrée 1	1 ... 20 bar
Hystérésis de pression max.	0,2 bar
Débit nominal normal	420 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:::]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 80 °C
Température du fluide	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	120 g
Mode de fixation	Montage sur face avant avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage de cuivre