


Transmetteur de position SDAC-MHS-M20-1L-V-E-2.5-LE

Code article: 8128403

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Modèle	pour rainure ronde
Certification	RCM Mark
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Note sur le matériau	Conforme à RoHS Exempt de composants halogénés
Conseils d'utilisation	Support/Vue d'ensemble des capteurs d'actionneur « Le bon capteur pour l'actionneur »
Valeur mesurée	Position
Principe de mesure	contact Hall
Plage de détection	25 mm
Température ambiante	-40 °C...80 °C
Intervalle de détection typ.	2 ms
Vitesse de déplacement maximale	4 m/s
Résolution de la trajectoire	0.047 mm
Répétabilité	0.2 mm
Sortie analogique	0 - 10 V
Sensibilité	0.45 V/mm
Erreur de linéarité typ.	±2 mm
Résistance de charge min. de sortie de tension	10 kOhm
Résistance aux courts-circuits	oui
Résistance aux surcharges	Disponible
Signal de sortie	Analogique
Plage de tension de service CC	15 V...30 V
Ondulation résiduelle	10%
Intensité à vide	12 mA
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Raccord électrique 1, type de raccord	Câble
Raccord électrique 1, connectique	extrémité nue
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	3

Caractéristiques	Valeur
Orientation du départ du raccord	longitudinal
Conditions d'essai de câble	Résistance à la torsion : selon la norme Festo Résistance à la torsion : > 300 000 cycles, $\pm 270^\circ/0,1$ m Chaîne porte-câble : > 5 millions de cycles, rayon de courbure 28 mm
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristiques des câbles	compatible avec la chaîne porte-câbles/adapté aux robots
Couleur de gaine de câble	Gris
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Mode de fixation	Vissé enfichable dans la rainure sur la longueur
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	21 g
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide acier inoxydable fortement allié
Indication d'état	LED rouge, verte
Température ambiante en cas de pose mobile du câble	-20 °C...70 °C
Degré de protection	IP65 IP68
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries : Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Classe 4 selon ISO 14644-1