


bout d'arbre

EAMB-18-9-8X16-10X12

N° de pièce: 558035

FESTO

pour l'adaptation des vérins avec arbre creux



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	8 mm
Diamètre de support 2	10 mm
Taille	70
Longueur nominale	16 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,838 kgmm ²
Couple transmissible	12 Nm
Poids du produit	29 g
Note sur la matière	Conforme RoHS