


# terminal de visualisation et de commande CDPX-X-E2-W-10-EX2

N° de pièce: 8155221

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	265 mm
Profondeur totale	17 mm
Hauteur	138 mm
Longueur	34 mm
Epaisseur panneau avant max.	17 mm
Horloge temps réel	oui
Protocoles API pris en charge	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Ecart horloge temps réel	< 100 ppm à 25 °C
Nombre de couleurs	16 M
Afficheur	rétroéclairé
Type d'affichage	Couleur TFT
Caractéristique d'affichage	Touchscreen
Taille d'affichage	10,1"
Batterie de secours	Batterie-Li, rechargeable
Résolution d'écran	1280 x 800 pixels
Consommation puissance électrique	14 W
Agrément	c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-30 ... 80 °C
Humidité relative de l'air	5 - 85 % sans condensation
Degré de protection	IP67
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-20 ... 55 °C
Remarque sur la température ambiante	en cas d'assemblage vertical
Poids du produit	1.200 g
Interface USB	oui
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Mode de fixation	Interface VESA
Note sur la matière	Conforme RoHS
Logiciel de programmation	Designer Studio
Données CPU	1 GB RAM